

**Garant****Ściernica do przecinania, wersja wysokowydajna X-LOCK BARDZO WĄSKIE, INOX, Ø tarczy: 115mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	563273 115
GTIN	4062406151713
Klasa artykułu	51M

**Opis****Wykonanie:**

Typ specjalny do **INOX**.

Nowa, wysokowydajna wersja, **wykonana zgodnie z najnowocześniejszymi technologiami** zapewnia istotne zalety dla produkcji i doskonałe wyczucie przy cięciu. **Zwiększona wydajność cięcia** dzięki surowym powierzchniom bocznym, niesamowita wytrzymałość, **poproszone zachowanie przy nacięciu**.

Mała grubość tarczy umożliwia **szybkie** rozdzielanie **bez wielkiego wysiłku i z dużą oszczędnością czasu**. **Czyste powierzchnie skrawane, prawie bez zadziorów**.

Szybka, beznarzędziowa wymiana ściernic dzięki systemowi X-LOCK.

**Specyfikacja:**

**A60R-BF.**

**wskazówka:**

Ściernice do przecinania X-LOCK mają kompatybilność wsteczną i można ich używać także w konwencjonalnych szlifierkach kątowych.

**Opis techniczny**

Ø tarczy	115 mm
opis kształtu	proste
grubość tarczy	1 mm
Ø otworu	22,23 mm
specyfikacja	A60R-BF
Seria	System X-LOCK
dla grubości materiału	3 - 5 mm
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
zalecany kąt przyłożenia	90 stopni
zoptymalizowane dla materiału	stal
Maszyna napędowa	Szlifierki kątowe
maks. prędkość obwodowa	80 m/s
Rodzaj produktu	Tarcze ściernie do przecinania

## Dane użytkownika

	przydatność	$V_c$	kod ISO
Al / Mg	nadają się warunkowo		
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadają się		
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadają się		
Stal < 55 HRC	nadają się		
Stal < 60 HRC	nadają się		
Stal < 67 HRC	nadają się		
INOX	nadają się		
Ti	nadają się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadają się warunkowo		
CuZn	nadają się warunkowo		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne	nadają się warunkowo		

wzmocnione włóknem szklanym	
uniw.	nadają się warunkowo
suchy	nadają się