


Garant**Zestawy uzupełniające Eco, szerokość chwytu b: 16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	317900 16
GTIN	4045197716705
Klasa artykułu	31V

Opis**Wykonanie:**

- Do przekazywania chłodziwa do opravek systemu Eco i opravek przecinaków.
- Nadaje się do szybkowymienionych imaków nożowych AXA nr 318100 oraz imaków nożowych, wymiennych PARAT nr 316120 – 316160.
- Doprowadzanie odbywa się za pośrednictwem przyłącza węża po lewej lub prawej stronie lub z tyłu.

w dostawie::

W tym korki gwintowane i szybkozłącze (G 1/8 cala) do przyłącza węża o zewn. \varnothing 6 mm. Długość złączki 17,4 mm.

Opis techniczny

dla chwytów o wysokości H_1	16 mm
szerokość chwytu b	16 mm
długość całkowita L_1	79 mm
długość L_2	25 mm
wysokość całkowita H	20 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Oprawki nożowe

