

**Korpus wiertła, Chwył MK, bez chłodzenia wewnętrznego, 1,5×D, Typ: 25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	232257 25
GTIN	4045197717870
Klasa artykułu	22G

Opis**Wykonanie:****rowki proste****wskazówka:**

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr **343000–343530**.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Liczba ostrzy Z: 2

zakres Ø D: 25 - 35 mm

Długość użyteczna L₁: 52,5 mm

stożek Morse'a MK o wielkości: 4

śruby mocujące: 232990 TX15

Opis techniczny

zakres Ø D	25 - 35 mm
Długość użyteczna L ₁	52,5 mm
śruby mocujące	232990 TX15
stożek Morse'a MK o wielkości	4
Liczba ostrzy Z	2
głębokość wiercenia do	1,5×D
chwył	Stożek Morse'a
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

Aksesoria

Zestawy śrub Torx, 10 -elem. napęd TX15

232990 TX15

Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala
długość całkowita 50 mm

659874 50

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx®
TX15

674248 TX15

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów
wymienialnych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm

659906 1600