

**Garant**
**POMX 10T5ZESR R, HB9715, Typ: HART**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	213178 HART
GTIN	4045197714909
Klasa artykułu	21A

**Opis**
**Wykonanie:**

Płytki o dużej wytrzymałości (grubość = 5,9 mm).

Dodatnia geometria zapewniająca wysoką wydajność.

Długość ostrza czołowego: 2 mm, dla zapewnienia wysokiej jakości powierzchni.

Szczególnie ekonomiczne dzięki 5 ostrzom.

**wskazówka:**

Zalecana wartość dla  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p\text{maks.}} = 2,2 \text{ mm}$ .

Promień programowany przy  $a_{p\text{maks.}}$ : 4,8 mm

posuw  $f_z$  na ząb: 0,6 mm

**Opis techniczny**

posuw $f_z$ na ząb	0,6 mm
Promień programowany przy $a_{p\text{maks.}}$	4,8 mm
typ	HART
liczba wymian/ostrzy	5
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	POMX 10T5ZESR R

Gatunek	HB9715
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
Stal < 55 HRC	nadaje się	50 m/min	H
Stal < 60 HRC	nadaje się	40 m/min	H
Stal < 65 HRC	nadaje się	35 m/min	H
Stal < 67 HRC	nadaje się	30 m/min	H
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	300 m/min	K
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się		