

**Garant****Wiertła wysokowydajne NC FS, chwyt walcowy DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC h7: 18,06-X mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	122545 18,06-X
GTIN	4062406081331
Klasa artykułu	11E

**Opis****Wykonanie:**

**Zwiększona stabilność** dzięki grubości rdzenia i **specjalnej geometrii**. Specjalne zaszlifowanie. **Wysoka dokładność ruchu obrotowego** i **trwałość**. **Wysoka jakość otworów**.

**Zalecenie:****Maksymalna głębokość wiercenia:**

Długość śrub mocujących (patrz tabela) do odjęcia  $1,5 \times \varnothing$  nominalna.

**wskazówka:**

Długość rowków wiórowych  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ . Termin dostawy: 12 tygodni roboczych

Minimalne zamówienie: 3 szt

Produkcja na indywidualne zamówienie klienta:

anulowanie zlecenia możliwe do 3 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia. Nie ma możliwości zwrotu towaru. Zastrzega się możliwość dostawy +/-10% (min. 1 szt.) większej lub mniejszej ilości towaru.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 6537

Tolerancja  $\varnothing$  nominalnej: h7

Liczba ostrzy Z: 2

Semi-Standard: tak

Tolerancja  $\varnothing$  nominalnej: h7

najmniejsza  $\varnothing D_1$ : 18,06 mm

największa  $\varnothing D_2$ : 20,05 mm

długość całkowita L: 153 mm

$\varnothing$  chwytu  $D_s$ : 20 mm

posuw f w stali < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,45 mm/obr,

**Opis techniczny**

Tolerancja $\varnothing$ nominalnej	h7
Liczba ostrzy Z	2
długość całkowita L	153 mm
$\varnothing$ chwytu $D_s$	20 mm
największa $\varnothing D_2$	20,05 mm
najmniejsza $\varnothing D_1$	18,06 mm
norma	DIN 6537
posuw f w stali < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,45 mm/obr,
Długość rowków wiórowych $L_c$	101 mm
zakres $\varnothing$	18,06 - 20,05 mm
Semi-Standard	tak
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza &nbsp;	VHM
głębokość wiercenia do	6×D
typ	FS
kąt wierzchołkowy	140 stopni
chwyt	DIN 6535 HB h6
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Wiertła kręte