

**Wkładki skrawające HiPer-Drill m7, HB7725, Ø D: 14 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	231660 14
GTIN	4045197714350
Klasa artykułu	21M

**Opis****Wykonanie:**

Pryzmatyczne oszlifowany zestaw ostrzy zapewnia dokładne pozycjonowanie i stabilne osadzenie.

Dokładność ruchu obrotowego w stanie zamontowanym  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Do otworów o dokładności do IT9.

**wskazówka:**

Inne wymiary na zamówienie. Parametry skrawania dotyczą korpusów wiertarskich  $5 \times D$ .  
Otwory pilotowe stosować tylko z zestawem ostrzy tego samego typu.

Materiał ostrza

&nbsp;: HM

kąt wierzchołkowy: 135 stopni

dla elementu podstawowego Ø D: 14 mm

Posuw f w żeliwie szarym (sferoidalnym): 0,28 mm/obr,

**Opis techniczny**

Ø D	14 mm
dla elementu podstawowego Ø D	14 mm

Posuw f w żelwie szarym (sferoidalnym)	0,28 mm/obr,
Seria	HiPer-Drill
Gatunek	HB7725
Materiał ostrza &nbsp;	HM
kąt wierzchołkowy	135 stopni
Liczba ostrzy Z	2