

Garant GRIDLINE

**Stół warsztatowy Vario Basic ze ścianą tylną, wysokość 850 mm, blat bukowy multipleks, dł. blatu: 1500 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	922024 1500
GTIN	4062406083182
Klasa artykułu	9GG

**Opis****Wykonanie:**

Stół warsztatowy ostabilnej konstrukcji stalowej. Segment nóg szer. 50mm zusztywnieniem poprzecznym. Nogi ze ślizgami z tworzywa sztucznego, zapewniającymi ochronę podłogi. Dodatkowa ściana tylna zwiększająca nośność. Z 1 parą wsporników do usztywnienia.

**w dostawie::**

2x segmenty nóg, 1x para wsporników, 1x ściana tylna 2-elem., blat roboczy.

**Wyp. dodatkowe:**

Wyposażenie dodatkowe jak np. ręczna regulacja wysokości, koła, wypełnienie boczne itd. są dostępne w sekcji Pojedyncze komponenty GridLine, grupa92.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus i segment nóg - szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**.

**wskazówka:**

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 850 mm

długość blatu: 1500 mm

głębokość blatu: 750 mm

grubość blatu: 50 mm

masa: 68 kg

## Opis techniczny

Seria	vario Basic
długość blatu	1500 mm
wysokość	850 mm
masa	68 kg
grubość blatu	50 mm
nośność	600 kg
głębokość blatu	750 mm
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1 mm
wysokość stołu warsztatowego	850 mm
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	600 kg
grubość płyty	50 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Stół roboczy

## Akcesoria

Wykładziny z miękkiego PVC, przezroczyste szerokość 1500 mm	951951 1500
---	-------------