

Garant GRIDLINE

Stół warsztatowy Vario z obudową 16G, wysokość 950 mm, blat bambusowy, 12×20G, dł. blatu: 1500/2 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	922051 1500/2
GTIN	4062406083526
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Stół warsztatowy o stabilnej konstrukcji stalowej. Segmenty nóg o szer. 50 mm, zusztywnieniem poprzecznym. Nogi ze ślizgami ochronnymi z tworzywa sztucznego. Z1 parą wsporników do usztywnienia wiązania. Obudowa szuflad 16G, zamykana centralnie zamkiem patentowym.

Szuflady pełnym wysuwem różnicowym mechanizmem wysuwu, nośności 75kg.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 75, 150

w dostawie::

2× segmenty nóg, 1× para węzłówek, obudowa z szufladami, blat roboczy.

Wyp. dodatkowe:

Wyposażenie dodatkowe jak np. ręczna regulacja wysokości, koła, wypełnienie boczne itd. jest dostępne w sekcji Pojedyncze komponenty GridLine, grupa92.

Powłoka lakiernicza:

Korpus, segmenty nóg i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie): 400 kg

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 12×20

wysokość: 950 mm

długość blatu: 1500 mm

głębokość blatu: 750 mm
 grubość blatu: 50 mm
 wysokość bloku szuflad: 300 mm
 szerokość bloku szuflad: 400 mm

Opis techniczny

masa	83 kg
długość blatu	1500 mm
szerokość użytkowa szuflad	300 mm
szerokość bloku szuflad	400 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	12×20
głębokość użytkowa szuflad w G	20
głębokość blatu	750 mm
głębokość bloku szuflad	650 mm
grubość blatu	50 mm
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	400 kg
szerokość użytkowa szuflad w G	12
Liczba szuflad	2
wysokość użytkowa bloku szuflad	225 mm
wysokość	950 mm
Seria	vario
wysokość bloku szuflad	300 mm
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1 mm
wysokość stołu warsztatowego	950 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg
grubość płyty	50 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Zamek patentowy	modułowa wkładka

Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	12x20G
Rodzaj produktu	Stół warsztatowy kompletny

Akcesoria

Wykładziny z miękkiego PVC, przezroczyste szerokość 1500 mm	951951 1500
Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 50/1	950250 50/1
Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 75/1	950250 75/1
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 100/1	950270 100/1
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 125/1	950270 125/1
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 75/1	950270 75/1
Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką liczba narzędzi 7	952315 7
Zestaw akcesoriów warsztatowych liczba narzędzi 26	954785 26
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ KO21	914227 KO21
Szuflada szuflady o wysokości frontu 150 mm	927500 150
Szuflada szuflady o wysokości frontu 75 mm	927500 75
Mata do szuflad Wymiar w G 12X20	951830 12X20
Zestaw mat antypoślizgowych do szuflad, 5-cześć. Wymiar w G 12X20	951885 12X20
Rowkowane maty gumowe do szuflad Wymiar w G 12X20	951910 12X20
Szuflady Comfort Close, system amortyzacji domykania Nośność szuflady 75 kg	950180 75
Zestaw środków czystości i olejów do pielęgnacji Typ 1	926403 1

