

HOLEX**Wiertła z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC m7: 7,1 cale lub mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	122772 7,1
GTIN	4062406149284
Klasa artykułu	12F

Opis**Wykonanie:**

Narzędzie specjalnie przystosowane do obróbki otworów bez chłodzenia wewnętrznego.

Wkłęse ostrza główne i specjalny kształt rowków zapewniają dobre odprowadzanie wiórów.

Wytrzymała geometria ostrza ze **specjalnym zaostreniem** i 4-powierzchniowe zaszlifowanie gwarantuje precyzję wiercenia. Bogate możliwości stosowania w materiałach stalowych dzięki połączeniu szczególnie wytrzymałego na obciążenia dynamiczne węgla spiekane o ultradrobnych ziarnach i niezwykle **odpornej na zużycie i ciepło** powłoki.

Zalecenie:**Maksymalna głębokość wiercenia:**

Długość rowków mocujących (zob. tabela) do odjęcia 1,5× Ø nominalna.

wskazówka:

Długość rowków wiórowych $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 6537

Tolerancja Ø nominalnej: m7

Liczba ostrzy Z: 2

Tolerancja Ø nominalnej: m7

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2 : 42,35 mm

długość całkowita L: 91 mm

Ø chwytu D_s : 8 mm

posuw f w stali < 900 N/mm²: 0,18 mm/obr,

Opis techniczny

Długość rowków wiórowych L_c	53 mm
Tolerancja Ø nominalnej	m7

Ø nom. D _c	7,1 mm
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L ₂	42,35 mm
długość całkowita L	91 mm
Liczba ostrzy Z	2
Ø chwytu D _s	8 mm
norma	DIN 6537
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,18 mm/obr,
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM
głębokość wiercenia do	6×D
kąt wierzchołkowy	140 stopni
chwyt	DIN 6535 HB h6
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Wiertła kręte