

Garant GRIDLINE

Stół warsztatowy Vario z obudową 24G, wysokość 950 mm, blat bambusowy, 20×20G, dł. blatu: 1000 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	922531 1000
GTIN	4062406084134
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Stół warsztatowy o stabilnej konstrukcji stalowej. Segment nóg szer. 50 mm z usztywnieniem poprzecznym. Nogi ze ślizgami z tworzywa sztucznego, zapewniającymi ochronę podłogi. Z 1 parą wsporników do usztywnienia. Obudowy szuflad 24G zamykane centralnie zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 125

w dostawie::

2× segment nóg, 1× para wsporników, obudowa z szufladami, blat roboczy.

Wyp. dodatkowe:

Wyposażenie dodatkowe jak np. ręczna regulacja wysokości, koła, wypełnienie boczne itd. są dostępne w sekcji Pojedyncze komponenty GridLine, grupa92.

Powłoka lakiernicza:

Korpus, segmenty nóg i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad i drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości zmiany koloru, zawsze szary jasny RAL 7035.**

wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie): 400 kg

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 20×20

wysokość: 950 mm

długość blatu: 1000 mm

głębokość blatu: 750 mm

grubość blatu: 50 mm

wysokość bloku szuflad: 200 mm

szerokość bloku szuflad: 600 mm

Opis techniczny

głębokość użytkowa szuflad	500 mm
grubość blatu	50 mm
długość blatu	1000 mm
wysokość użytkowa bloku szuflad	125 mm
głębokość blatu	750 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	20
głębokość użytkowa szuflad w G	20
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×20
masa	88 kg
szerokość bloku szuflad	600 mm
Liczba szuflad	1
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
wysokość	950 mm
głębokość bloku szuflad	650 mm
wysokość bloku szuflad	200 mm
Seria	vario
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	400 kg
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1 mm
wysokość stołu warsztatowego	950 mm

Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
grubość płyty	50 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	20×20G
Rodzaj produktu	Stół warsztatowy kompletny

Akcesoria

Asortyment pilników liczba narzędzi 6	952253 6
Zestaw kluczy oczkowo-płaskich liczba narzędzi 20	952505 20
Zestawy wkrętaków liczba narzędzi 10	953521 10
Asortyment kluczy nasadowych 1/2 cala liczba narzędzi 32	953821 32
Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala liczba narzędzi 37	953828 37
Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala liczba narzędzi 39	953833 39
Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5	954295 5
Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5	954305 5
Zestaw młotków liczba narzędzi 3	954690 3
Trasowanie i cięcie liczba narzędzi 8	954895 8
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 125/1	950320 125/1
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 125/2	950320 125/2
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 125/3	950320 125/3
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 125/4	950320 125/4
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 125/6	950320 125/6

Mata do szuflad Wymiar w G 20X20	951830 20X20
Zestaw mat antypoślizgowych do szuflad, 5-cześć. Wymiar w G 20X20	951885 20X20
Rowkowane maty gumowe do szuflad Wymiar w G 20X20	951910 20X20
Szuflada szuflady o wysokości frontu 125 mm	927800 125
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ KO21	914227 KO21
Szuflady Comfort Close, system amortyzacji domykania Nośność szuflady 75 kg	950180 75
Zestaw środków czystości i olejów do pielęgnacji Typ 1	926403 1