

Garant GRIDLINE

**Stół warsztatowy Vario z obudową 24G, wysokość 850 mm, Błat bambusowy, 20×20G, dł. blatu: 2000 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 922521 2000   |
| GTIN             | 4062406084066 |
| Klasa artykułu   | 9GG           |

**Opis****Wykonanie:**

Stół warsztatowy o stabilnej konstrukcji stalowej. Segment nóg szer. 50 mm z usztywnieniem poprzecznym. Nogi ze ślizgami z tworzywa sztucznego, zapewniającymi ochronę podłogi. Z 1 parą wsporników do usztywnienia. Obudowy szuflad 24G zamykane centralnie zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75kg.

**Umieszczenie:**

Szuflady o wysokości frontu mm: 125

**w dostawie::**

2× segment nóg, 1× para wsporników, obudowa z szufladami, blat roboczy.

**Wyp. dodatkowe:**

Wyposażenie dodatkowe jak np. ręczna regulacja wysokości, koła, wypełnienie boczne itd. są dostępne w sekcji Pojedyncze komponenty GridLine, grupa92.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus, segmenty nóg i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad i drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości zmiany koloru, zawsze szary jasny RAL 7035.**

**wskazówka:**

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie): 400 kg

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 20×20

wysokość: 850 mm

długość blatu: 2000 mm

głębokość blatu: 750 mm  
 grubość blatu: 50 mm  
 wysokość bloku szuflad: 200 mm  
 szerokość bloku szuflad: 600 mm

## Opis techniczny

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| głębokość blatu   | 750 mm                      |
| wysokość użytkowa bloku szuflad   | 125 mm                      |
| wysokość  | 850 mm                      |
| masa  | 116 kg                      |
| wysokość bloku szuflad  | 200 mm                      |
| Liczba szuflad  | 1                           |
| grubość blatu   | 50 mm                       |
| głębokość użytkowa szuflad  | 500 mm                      |
| szerokość użytkowa szuflad  | 500 mm                      |
| Seria   | vario                       |
| głębokość użytkowa szuflad w G  | 20                          |
| szerokość użytkowa szuflad w G  | 20                          |
| szerokość bloku szuflad   | 600 mm                      |
| długość blatu   | 2000 mm                     |
| głębokość bloku szuflad   | 650 mm                      |
| Powierzchnia użytkowa szuflad w G   | 20×20                       |
| nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie) | 400 kg                      |
| wykonanie konstrukcyjne   | Konstrukcja z rur stalowych |
| Grubość materiału   | 1 mm                        |
| wysokość stołu warsztatowego  | 850 mm                      |
| Nośność szuflad/szufladopółek   | 75 kg                       |
| grubość płyty   | 50 mm                       |
| Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)  | 100 %                       |
| Zamek patentowy   | modułowa wkładka            |

|                        |  |
|------------------------|--|
| Wybór kolorów          | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atrybut nazwy produktu | 20x20G   |
| Rodzaj produktu        | Stół warsztatowy kompletny                                     |

## Akcesoria

|   |              |
|---|--------------|
| Wykładziny z miękkiego PVC, przezroczyste szerokość 2000 mm   | 951951 2000  |
| Asortyment pilników liczba narzędzi 6   | 952253 6     |
| Zestaw kluczy oczkowo-płaskich liczba narzędzi 20   | 952505 20    |
| Zestawy wkrętaków liczba narzędzi 10  | 953521 10    |
| Asortyment kluczy nasadowych 1/2 cala liczba narzędzi 32  | 953821 32    |
| Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala liczba narzędzi 37  | 953828 37    |
| Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala liczba narzędzi 39  | 953833 39    |
| Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5  | 954295 5     |
| Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5  | 954305 5     |
| Zestaw młotków liczba narzędzi 3  | 954690 3     |
| Trasowanie i cięcie liczba narzędzi 8   | 954895 8     |
| Mata do szuflad Wymiar w G 20X20  | 951830 20X20 |
| Zestaw mat antypoślizgowych do szuflad, 5-cześć. Wymiar w G 20X20                                     | 951885 20X20 |
| Rowkowane maty gumowe do szuflad Wymiar w G 20X20   | 951910 20X20 |
| Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 125/1 | 950320 125/1 |
| Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 125/2 | 950320 125/2 |
| Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 125/3 | 950320 125/3 |
| Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 125/4 | 950320 125/4 |

|   |              |
|---|--------------|
| Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 125/6 | 950320 125/6 |
| Szuflada szuflady o wysokości frontu 125 mm   | 927800 125   |
| Blendy systemu zamykania do GridLine Typ KO21   | 914227 KO21  |
| Szuflady Comfort Close, system amortyzacji domykania<br>Nośność szuflady 75 kg                        | 950180 75    |
| Zestaw środków czystości i olejów do pielęgnacji Typ 1  | 926403 1     |
| Zestaw warsztatowy liczba narzędzi 22   | 955071 22    |
| Zestaw warsztatowy liczba narzędzi 26   | 955081 26    |