

Garant GRIDLINE

Stół warsztatowy Vario z obudową 24G, wysokość 850 mm, blat bambusowy, 20×20G, dł. blatu: 1500/3mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	922621 1500/3
GTIN	4062406084417
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Stół warsztatowy o stabilnej konstrukcji stalowej. Segmenty nóg o szer. 50 mm, z usztywnieniem poprzecznym. Nogi ze ślizgami ochronnymi z tworzywa sztucznego. Z 1 parą wsporników do usztywnienia wiązania. Obudowa szuflad 24G, zamykana centralnie zamkiem patentowym.

Szuflady z pełnym wysuwem z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 50, 75, 100

w dostawie::

2× segment nóg, 1× para węzłówek, obudowa z szufladami, blat roboczy.

Wyp. dodatkowe:

Wyposażenie dodatkowe jak np. ręczna regulacja wysokości, koła, wypełnienie boczne itd. jest dostępne w sekcji Pojedyncze komponenty GridLine, grupa92.

Powłoka lakiernicza:

Korpus, segmenty nóg i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości zmiany koloru, zawsze szary jasny RAL 7035.**

wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

Opis techniczny

Seria	vario
-------	-------

szerokość użytkowa szuflad w G	20
głębokość bloku szuflad	650 mm
długość blatu	1500 mm
szerokość bloku szuflad	600 mm
głębokość blatu	750 mm
wysokość użytkowa bloku szuflad	225 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	20
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×20
masa	119 kg
grubość blatu	50 mm
wysokość	850 mm
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	400 kg
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
Liczba szuflad	3
wysokość bloku szuflad	300 mm
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1 mm
wysokość stołu warsztatowego	850 mm
Nośność szuflad/szufladopólek	75 kg
grubość płyty	50 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Zamek patentowy	wkładka modułowa
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	20×20G
Rodzaj produktu	Stół warsztatowy

Akcesoria

Blendy systemu zamykania do GridLine Typ KO21	914227 KO21
Blat roboczy o grubości 50 mmz bambusa klejonego krzyżowo dł. blatu 1500 mm	926001 1500
Segmenty nóg wysokość 800 mm	927000 800
Węzłówka Typ 1	927122 1
Obudowa 24G z szufladami Wysokość/liczba szuflad 300/3	927600 300/3
Szuflada szuflady o wysokości frontu 100 mm	927800 100
Szuflada szuflady o wysokości frontu 50 mm	927800 50
Szuflada szuflady o wysokości frontu 75 mm	927800 75