

Garant GRIDLINE

Stół warsztatowy Vario z obudową 24G, wysokość 850 mm, blat ciemny Eluplan, 20×20G, dł. blatu: 2000/3 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	922627 2000/3
GTIN	4062406084486
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Stół warsztatowy o stabilnej konstrukcji stalowej. Segmenty nóg o szer. 50 mm, z usztywnieniem poprzecznym. Nogi ze ślizgami ochronnymi z tworzywa sztucznego. Z 1 parą wsporników do usztywnienia wiązania. Obudowa szuflad 24G, zamykana centralnie zamkiem patentowym.

Szuflady z pełnym wysuwem z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg.

Umieszczenie:

szuflady o wysokości frontu: 50, 75, 100

w dostawie::

2× segment nóg, 1× para węzłówek, obudowa z szufladami, blat roboczy.

Wyp. dodatkowe:

Wyposażenie dodatkowe jak np. ręczna regulacja wysokości, koła, wypełnienie boczne itd. jest dostępne w sekcji Pojedyncze komponenty GridLine, grupa92.

Powłoka lakiernicza:

Korpus, segmenty nóg i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości zmiany koloru, zawsze szary jasny RAL 7035.**

wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie): 400 kg

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 20×20

wysokość: 850 mm

długość blatu: 2000 mm

głębokość blatu: 750 mm

grubość blatu: 50 mm
 wysokość bloku szuflad: 300 mm
 szerokość bloku szuflad: 600 mm

Opis techniczny

Seria	vario
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
wysokość	850 mm
masa	133 kg
wysokość bloku szuflad	300 mm
głębokość bloku szuflad	650 mm
długość blatu	2000 mm
grubość blatu	50 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	20
Liczba szuflad	3
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×20
wysokość użytkowa bloku szuflad	225 mm
głębokość blatu	750 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	20
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	400 kg
szerokość bloku szuflad	600 mm
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1 mm
wysokość stołu warsztatowego	850 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
grubość płyty	50 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Zamek patentowy	modułowa wkładka

Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	20x20G
Rodzaj produktu	Stół warsztatowy kompletny

Akcesoria

Asortyment pilników liczba narzędzi 6	952253 6
Zestaw kluczy oczkowo-płaskich liczba narzędzi 20	952505 20
Zestawy wkrętaków liczba narzędzi 10	953521 10
Asortyment kluczy nasadowych 1/2 cala liczba narzędzi 32	953821 32
Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala liczba narzędzi 37	953828 37
Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala liczba narzędzi 39	953833 39
Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5	954295 5
Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5	954305 5
Zestaw młotków liczba narzędzi 3	954690 3
Trasowanie i cięcie liczba narzędzi 8	954895 8
Szuflada szuflady o wysokości frontu 100 mm	927800 100
Szuflada szuflady o wysokości frontu 50 mm	927800 50
Szuflada szuflady o wysokości frontu 75 mm	927800 75
Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 50/1	950300 50/1
Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 50/2	950300 50/2
Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 50/3	950300 50/3
Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 75/1	950300 75/1
Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 75/2	950300 75/2
	950300 75/3

Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick
Wysokość frontu szuflady / typ 75/3

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek
działowych Wysokość frontu szuflady / typ 100/1

950320 100/1

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek
działowych Wysokość frontu szuflady / typ 100/2

950320 100/2

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek
działowych Wysokość frontu szuflady / typ 100/3

950320 100/3

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek
działowych Wysokość frontu szuflady / typ 75/1

950320 75/1

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek
działowych Wysokość frontu szuflady / typ 75/2

950320 75/2

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek
działowych Wysokość frontu szuflady / typ 75/3

950320 75/3

Mata do szuflad Wymiar w G 20X20

951830 20X20

Zestaw mat antypoślizgowych do szuflad, 5-cześć. Wymiar
w G 20X20

951885 20X20

Rowkowane maty gumowe do szuflad Wymiar w G 20X20

951910 20X20

Blendy systemu zamykania do GridLine Typ KO21

914227 KO21

Szuflady Comfort Close, system amortyzacji domykania
Nośność szuflady 75 kg

950180 75

Zestaw warsztatowy liczba narzędzi 22

955071 22

Zestaw warsztatowy liczba narzędzi 26

955081 26