

HOLEX**Wiertła z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC m7: 5/16 cale lub mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 122772 5/16 |
| GTIN | 4062406149390 |
| Klasa artykułu | 12F |

Opis**Wykonanie:**

Narzędzie specjalnie przystosowane do obróbki otworów bez chłodzenia wewnętrznego.

Wklęsłe ostrza główne i specjalny kształt rowków zapewniają dobre odprowadzanie wiórów.

Wytrzymała geometria ostrza ze **specjalnym zaostreniem** i 4-powierzchniowe zaszlifowanie gwarantuje precyzję wiercenia. Bogate możliwości stosowania w materiałach stalowych dzięki połączeniu szczególnie wytrzymałego na obciążenia dynamiczne węgla spiekane o ultradrobnych ziarnach i niezwykle **odpornej na zużycie i ciepło** powłoki.

Zalecenie:**Maksymalna głębokość wiercenia:**

Długość rowków mocujących (zob. tabela) do odjęcia $1,5 \times \varnothing$ nominalna.

wskazówka:

Długość rowków wiórowych $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 6537

Tolerancja \varnothing nominalnej: m7

Liczba ostrzy Z: 2

Tolerancja \varnothing nominalnej: m7

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2 : 41,09 mm

długość całkowita L: 91 mm

\varnothing chwytu D_s : 8 mm

posuw f w stali < 900 N/mm²: 0,18 mm/obr,

Opis techniczny

| | |
|--------------------------------------|---------|
| \varnothing nom w calach odpowiada | 7,94 mm |
|--------------------------------------|---------|

| | |
|---|----------------|
| Tolerancja \varnothing nominalnej | m7 |
| zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2 | 41,09 mm |
| Liczba ostrzy Z | 2 |
| norma | DIN 6537 |
| długość całkowita L | 91 mm |
| \varnothing chwytu D_s | 8 mm |
| Długość rowków wiórowych L_c | 53 mm |
| posuw f w stali < 900 N/mm ² | 0,18 mm/obr, |
| powłoka | TiAlN |
| Materiał ostrza | VHM |
| głębokość wiercenia do | 6×D |
| kąt wierzchołkowy | 140 stopni |
| chwyt | DIN 6535 HB h6 |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| pierścień barwny | zielone |
| Rodzaj produktu | Wiertła kręte |