

Garant GRIDLINE

**Stół warsztatowy Vario z obudową 24G, wysokość 850 mm, Błat bambusowy, 20×20G, dł. blatu: 1500/6 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	922761 1500/6
GTIN	4062406084943
Klasa artykułu	9GG

**Opis****Wykonanie:**

Stół warsztatowy o stabilnej konstrukcji stalowej. Segmenty nóg o szer. 50 mm, z usztywnieniem poprzecznym. Nogi ze ślizgami ochronnymi z tworzywa sztucznego. Z 1 parą wsporników do usztywnienia wiązania. Obudowa szuflad 24G, zamykana centralnie zamkiem patentowym.

**Szuflady z pełnym wysuwem** z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg.

**Umieszczenie:**

Szuflady o wysokości frontu mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

**w dostawie::**

1× segment nóg, 1× para węzłówek, obudowa z szufladami, blat roboczy.

**Wyp. dodatkowe:**

Wyposażenie dodatkowe jak np. ręczna regulacja wysokości, koła, wypełnienie boczne itd. jest dostępne w sekcji Pojedyncze komponenty GridLine, grupa92.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus, segmenty nóg i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości zmiany koloru, zawsze szary jasny RAL 7035.**

**wskazówka:**

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie): 800 kg

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 20×20

wysokość: 850 mm

długość blatu: 1500 mm

głębokość blatu: 750 mm  
 grubość blatu: 50 mm  
 wysokość bloku szuflad: 800 mm  
 szerokość bloku szuflad: 600 mm

## Opis techniczny

wysokość bloku szuflad	800 mm
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
głębokość blatu	750 mm
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	800 kg
wysokość	850 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×20
wysokość użytkowa bloku szuflad	700 mm
szerokość bloku szuflad	600 mm
głębokość bloku szuflad	650 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	20
masa	153 kg
długość blatu	1500 mm
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
Liczba szuflad	6
głębokość użytkowa szuflad w G	20
Seria	vario
grubość blatu	50 mm
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1 mm
wysokość stołu warsztatowego	850 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg
grubość płyty	50 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Zamek patentowy	modułowa wkładka

Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	20x20G
Rodzaj produktu	Stół warsztatowy kompletny

## Akcesoria

Wykładziny z miękkiego PVC, przezroczyste szerokość 1500 mm	951951 1500
Asortyment pilników liczba narzędzi 6	952253 6
Zestaw kluczy oczkowo-płaskich liczba narzędzi 20	952505 20
Zestawy wkrętaków liczba narzędzi 10	953521 10
Asortyment kluczy nasadowych 1/2 cala liczba narzędzi 32	953821 32
Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala liczba narzędzi 37	953828 37
Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala liczba narzędzi 39	953833 39
Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5	954295 5
Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5	954305 5
Zestaw młotków liczba narzędzi 3	954690 3
Trasowanie i cięcie liczba narzędzi 8	954895 8
Szuflady Comfort Close, system amortyzacji domykania Nośność szuflady 75 kg	950180 75
Zestaw środków czystości i olejów do pielęgnacji Typ 1	926403 1
Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 50/1	950300 50/1
Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 50/2	950300 50/2
Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 50/3	950300 50/3
Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 75/1	950300 75/1
	950300 75/2

Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick  
Wysokość frontu szuflady / typ 75/2

Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick  
Wysokość frontu szuflady / typ 75/3

950300 75/3

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek  
działowych Wysokość frontu szuflady / typ 100/1

950320 100/1

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek  
działowych Wysokość frontu szuflady / typ 100/2

950320 100/2

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek  
działowych Wysokość frontu szuflady / typ 100/3

950320 100/3

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek  
działowych Wysokość frontu szuflady / typ 125/1

950320 125/1

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek  
działowych Wysokość frontu szuflady / typ 125/2

950320 125/2

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek  
działowych Wysokość frontu szuflady / typ 125/3

950320 125/3

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek  
działowych Wysokość frontu szuflady / typ 125/4

950320 125/4

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek  
działowych Wysokość frontu szuflady / typ 125/6

950320 125/6

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek  
działowych Wysokość frontu szuflady / typ 150/4

950320 150/4

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek  
działowych Wysokość frontu szuflady / typ 150/5

950320 150/5

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek  
działowych Wysokość frontu szuflady / typ 75/1

950320 75/1

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek  
działowych Wysokość frontu szuflady / typ 75/2

950320 75/2

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek  
działowych Wysokość frontu szuflady / typ 75/3

950320 75/3

Szuflada szuflady o wysokości frontu 100 mm

927800 100

Szuflada szuflady o wysokości frontu 125 mm

927800 125

Szuflada szuflady o wysokości frontu 150 mm

927800 150

Szuflada szuflady o wysokości frontu 200 mm

927800 200

Szuflada szuflady o wysokości frontu 50 mm	927800 50
Szuflada szuflady o wysokości frontu 75 mm	927800 75
Mata do szuflad Wymiar w G 20X20	951830 20X20
Zestaw mat antypoślizgowych do szuflad, 5-cześć. Wymiar w G 20X20	951885 20X20
Rowkowane maty gumowe do szuflad Wymiar w G 20X20	951910 20X20
Zestaw warsztatowy liczba narzędzi 22	955071 22
Zestaw warsztatowy liczba narzędzi 26	955081 26