

HOLEX**Wiertła z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HE, TiAlN, Ø DC m7: 5/16 cale lub mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	122773 5/16
GTIN	4062406150839
Klasa artykułu	12F

Opis**Wykonanie:**

Narzędzie specjalnie przystosowane do obróbki otworów bez chłodzenia wewnętrznego.

Wklęsłe ostrza główne i specjalny kształt rowków zapewniają dobre odprowadzanie wiórów.

Wytrzymała geometria ostrza ze **specjalnym zaostreniem** i 4-powierzchniowe zaszlifowanie gwarantuje precyzję wiercenia. Bogate możliwości stosowania w materiałach stalowych dzięki połączeniu szczególnie wytrzymałego na obciążenia dynamiczne węgla spiekane o ultradrobnych ziarnach i niezwykle **odpornej na zużycie i ciepło** powłoki.

Zalecenie:**Maksymalna głębokość wiercenia:**

Długość rowków mocujących (zob. tabela) do odjęcia $1,5 \times \text{Ø}$ nominalna.

wskazówka:

Długość rowków wiórowych $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 6537

Tolerancja Ø nominalnej: m7

Liczba ostrzy Z: 2

Tolerancja Ø nominalnej: m7

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2 : 41,09 mm

długość całkowita L: 91 mm

Ø chwytu D_s : 8 mm

posuw f w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,18 mm/obr,

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	2
-----------------	---

Tolerancja \varnothing nominalnej	m7
norma	DIN 6537
\varnothing nom w calach odpowiada	7,94 mm
\varnothing chwytu D_s	8 mm
Długość rowków wiórowych L_c	53 mm
długość całkowita L	91 mm
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,18 mm/obr,
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2	41,09 mm
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM
głębokość wiercenia do	6×D
kąt wierzchołkowy	140 stopni
chwyt	DIN 6535 HE z h6
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Wiertła kręte