

**Płytki do przecinania wersja neutralna,, HB7035, szerokość skrawania W: 6,0 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273190 6,0
GTIN	4062406085377
Klasa artykułu	21H

Opis**Wykonanie:**

Ze sfazowaniem zabezpieczającym. Dla lepszej wydajności skrawania, do stali o większej wytrzymałości i skrawania ciągłego (zwiększenie posuwu o 10%).

promień naroża: 0,3 mm

posuw f w stali < 900 N/mm²: 0,17 mm/obr,

Opis techniczny

Materiał ostrza 	HM
Szerokość skrawania W	6 mm
powłoka	TiCN
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,17 mm/obr,
promień naroża	0,3 mm
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	HB7035

liczba wymian/ostrzy	1
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne