

**Płytki do przecinania wersja neutralna,, HB7035, szerokość skrawania W: 8,0 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273190 8,0
GTIN	4062406085384
Klasa artykułu	21H

Opis**Wykonanie:**

Ze szfowaniem zabezpieczającym. Dla lepszej wydajności skrawania, do stali o większej wytrzymałości i skrawania ciągłego (zwiększenie posuwu o 10%).

posuw f w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,19 mm/obr,

Opis techniczny

Szerokość skrawania W	8 mm
Materiał ostrza 	HM
powłoka	TiCN
posuw f w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,19 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	HB7035
liczba wymian/ostrzy	1

Profil płytki skrawającej

wersja neutralna,

Rodzaj produktu

Toczenie poprzeczne