



## Baterie alkaliczno-manganowe, typ: LR6



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	081553 LR6
GTIN	4013674003907
Klasa artykułu	08C

### Opis

#### Wykonanie:

Wysokiej jakości markowe baterie **alkaliczno-manganowe** o **2-3-krotnie większej trwałości i ponad dwukrotnie dłuższym okresie magazynowania** niż baterie cynkowo-węglowe. Wydajne, markowe baterie alkaliczne X-Power charakteryzujące się wyjątkową jakością i długo utrzymującą się wydajnością energetyczną, przeznaczone do wymagających zastosowań o wysokim zapotrzebowaniu na energię. Długi okres przydatności – do 7 lat.

Liczba dołączonych baterii: 4

budowa chemiczna: alkaliczno-manganowe

Oznaczenie akumulatora: Mignon, AA

napięcie znamionowe: 1,5 V

### Opis techniczny

budowa chemiczna	alkaliczno-manganowe
napięcie znamionowe	1,5 V
wielkość międzynarodowa	LR6
Liczba dołączonych baterii	4

z możliwością ponownego naładowania	nie
masa (szt.)	25 g
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Oznaczenie akumulatora	Mignon, AA
Rodzaj produktu	Bateria