

Garant GRIDLINE

Przejezdny stół warsztatowy, z przyrządem z regulacją wysokości i imadłem, blat ciemny Eluplan, 20×20G, dł. blatu: 1250 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	923717 1250
GTIN	4062406086237
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Stół warsztatowy o stabilnej konstrukcji stalowej, z belką z rury 4-kątnej, **szuflady z pełnym wysuwem** z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. **Obsługiwana jedną ręką indywidualna blokada wysuwu** zapobiega samoczynnemu otwarciu szuflady podczas transportu. Konstrukcja przejezdna z 2 kołami skrętnymi i 2 kołami stałymi Ø 100 mm z okładziną gumową. Dzięki 2-komponentowemu uchwytowi Haptoprene® stół można równomiernie podnosić lub opuszczać, co zapewnia jego stabilne ustawienie w warsztacie lub łatwy transport. Maksymalne obciążenie konstrukcji przejezdnej **400 kg** (stół wraz z zawartością). Nogi ze ślizgami z tworzywa sztucznego, niepowodującymi uszkodzenia podłogi. Zamykanie zamkiem patentowym.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 75

Wysokość drzwiczek mm: 525

Wysokość drzwiczek obudowy imadła mm: 675

liczba półek o regulowanej wysokości: 1

w dostawie::

W komplecie składany przyrząd z regulacją wysokości GARANT nr 967568, wielk. 120 oraz imadło GARANT nr 967100, wielk. 120.

Powłoka lakiernicza:

Korpus, segmenty nóg i korpus szuflad, szary jasny RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **zestaw kół zawsze antracyt RAL 7016** (bez możliwości konfiguracji), **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

Blokada wysuwu jednej szuflady: jednoręczna
 Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 20×20
 wysokość: 950 mm
 długość blatu: 1250 mm
 głębokość blatu: 750 mm
 grubość blatu: 50 mm
 szerokość użytkowa szuflad: 500 mm
 głębokość użytkowa szuflad: 500 mm

Opis techniczny

liczba drzwi	2
Powierzchnia płyty roboczej	Lakier bezbarwny
głębokość użytkowa szuflad w G	20
maksymalna nośność konstrukcji jezdnej	400 kg
materiał blatu	Bukowy multipleks
długość blatu	1250 mm
liczba kółek stałych bez hamulca	2
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
masa	137,6 kg
Liczba szuflad	1
wysokość	950 mm
uchwytem.	nie
szerokość użytkowa szuflad w G	20
Ø kółka skrętnego	100 mm
liczba kółek skrętnych bez hamulca	2
grubość blatu	50 mm
opuszczane	tak
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×20
głębokość blatu	750 mm
zderzak	nie
materiał kółka	Guma pełna
ComfortClose	nie

Ø kółek stałych	100 mm
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
Blokada wysuwu jednej szuflady	jednoręczna
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1 mm
wysokość stołu warsztatowego	950 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	400 kg
grubość płyty	50 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Kąt rozwarcia drzwi	180 stopni
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	20x20G
Rodzaj produktu	Stoły warsztatowe, przejezdne

Akcesoria

Uchwyt do pchania do GridLine Typ KO12	914226 KO12
Asortyment pilników liczba narzędzi 6	952253 6
Zestawy wkrętaków liczba narzędzi 10	953521 10
Asortyment kluczy nasadowych 1/2 cala liczba narzędzi 32	953821 32
Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala liczba narzędzi 37	953828 37
Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala liczba narzędzi 39	953833 39
Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5	954295 5
Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5	954305 5
Zestaw młotków liczba narzędzi 3	954690 3

Trasowanie i cięcie liczba narzędzi 8	954895 8
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ HU21	914227 HU21
Szuflada ze zwalnianą jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu szuflady o wysokości frontu 75 mm	927805 75
Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 75/1	950300 75/1
Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 75/2	950300 75/2
Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 75/3	950300 75/3
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 75/1	950320 75/1
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 75/2	950320 75/2
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 75/3	950320 75/3
Zestaw mat antypoślizgowych do szuflad, 5-cześć. Wymiar w G 20X20	951885 20X20
Mata do szuflad Wymiar w G 20X20	951830 20X20
Rowkowane maty gumowe do szuflad Wymiar w G 20X20	951910 20X20