

Garant GRIDLINE

Stół warsztatowy, z lewej strony otwarty, z prawej strony 4 szuflady, blat ciemny Eluplan, 20×20G, dł. blatu: 1500/DEmm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	921407 1500/DE
GTIN	4062406086497
Klasa artykułu	9GG

Opis

Wykonanie:

Stoły warsztatowe o stabilnej konstrukcji stalowej, z belką z rury 4-kątnej. Obudowy szuflad zamykane centralnie zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg.

Bezstopniowa, elektryczna regulacja wysokości. Regulacja wysokości przy użyciu przycisku ręcznego. Przewód przyłączeniowy z niemiecką wtyczką Schuko. Moc przyłączeniowa 250 V / 50 Hz z maks. 340 W. Długość przewodu przyłączeniowego 1,5 m.

Korpus szuflady zawsze **pokryty lakierem proszkowym** w kolorze jasnoszarym, RAL 7035. Zmienna kolorystyka frontów szuflad. Brak krawędzi dla optymalnego czyszczenia i wykorzystania powierzchni z wkładkami porządkującymi (pudełka, wkładki narzędziowe, separatory). Mocowanie szuflady w kratce 25 mm.

Cofnięty, otwarty korpus umożliwia ergonomiczną pozycję przy siedzeniu.

Zamek z 5-pinowym bębenkiem, w postaci modułowej wkładki wtykowej. Kompatybilny z system blokowania.

Funkcja:

IP20: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o $\varnothing < 12$ mm, jednakże unikać dotykania; poza tym brak ochrony przed wodą.

Umieszczenie:

Wysokość frontów szuflad (prawych) mm: 75, 100, 150, 200

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad i drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości zmiany koloru, zawsze szary jasny RAL 7035.**

wskazówka:

W przypadku ustawiania szeregowego koniecznie stosować osłony blaszane nr 927220.

Opis techniczny

Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×20
szerokość użytkowa szuflad w G	20
prędkość podnoszenia	9 mm/s
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrownienia	tak
napięcie przyłączeniowe	250 V
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
wysokość użytkowa bloku szuflad	525 mm
zakres regulacji wysokości	850 - 1050 mm
grubość blatu	50 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	20
masa	137,4 kg
Seria	Ready-to-go
Maksymalna siła podnosząca	6000 N
głębokość blatu	750 mm
Liczba szuflad	4
ComfortClose	nie
zasada regulacji wysokości	elektrycznie
długość blatu	1500 mm
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
szerokość podstawy	1300 mm
płynna regulacja wysokości	tak
głębokość podstawy	700 mm
stopień ochrony IP	IP 20
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe

Karta danych

napięcie znamionowe	250 V
Typ wtyczki wejściowej	F
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1 mm
Regulacja wysokości stanowiska pracy	850 - 1050 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	400 kg
Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości	elektrycznie
grubość płyty	50 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Zamek patentowy	wkładka modułowa
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	20×20G
Rodzaj produktu	Stół warsztatowy

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/921407-1500/DE>