

Garant GRIDLINE

Stół warsztatowy, z elektryczną regulacją wysokości, z lewej strony 5 szuflad, środek otwarty, z prawej strony 4 szuflady, blat bambusowy, 20×20G, dł. blatu: 2000/DEmm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	921601 2000/DE
GTIN	4062406086565
Klasa artykułu	9GG

Opis

Wykonanie:

Stoły warsztatowe o stabilnej konstrukcji stalowej, z belką z rury 4-kątnej. Obudowy szuflad zamykane centralnie zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg.

Bezstopniowa, elektryczna regulacja wysokości. Regulacja wysokości przy użyciu przycisku ręcznego. Przewód przyłączeniowy z niemiecką wtyczką Schuko. Moc przyłączeniowa 250 V / 50 Hz z maks. 340 W. Długość przewodu przyłączeniowego 1,5 m.

Część środkowa z cofniętym, otwartym korpusem umożliwia ergonomiczną pozycję przy siedzeniu.

Korpus szuflady zawsze **pokryty lakierem proszkowym** w kolorze jasnoszarym, RAL 7035. Zmienna kolorystyka frontów szuflad. Brak krawędzi dla optymalnego czyszczenia i wykorzystania powierzchni z wkładkami porządkującymi (pudełka, wkładki narzędziowe, separatory). Mocowanie szuflady w kratce 25 mm.

Zamek z 5-pinowym bębniem, w postaci modułowej wkładki wtykowej. Kompatybilny z system blokowania.

Funkcja:

IP20: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o $\varnothing < 12$ mm, jednakże unikać dotykania; poza tym brak ochrony przed wodą.

Umieszczenie:

Wysokość frontów szuflad (lewych) mm: 75, 75, 125, 125, 125

Wysokość frontów szuflad (prawych) mm: 75, 100, 150, 200

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad i drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości zmiany koloru, zawsze szary jasny RAL 7035.**

wskazówka:

W przypadku ustawiania szeregowego koniecznie stosować osłony blaszane nr 927220.

Opis techniczny

szerokość użytkowa szuflad w G	20
grubość blatu	50 mm
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
wysokość użytkowa bloku szuflad	525 mm
ComfortClose	nie
głębokość użytkowa szuflad w G	20
masa	221,2 kg
głębokość blatu	750 mm
prędkość podnoszenia	9 mm/s
Seria	Ready-to-go
Maksymalna siła podnosząca	6000 N
zasada regulacji wysokości	elektrycznie
płynna regulacja wysokości	tak
zakres regulacji wysokości	850 - 1050 mm
Liczba szuflad	9
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×20
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
długość blatu	2000 mm
napięcie przyłączeniowe	250 V
szerokość podstawy	1900 mm
głębokość podstawy	700 mm
stopień ochrony IP	IP 20
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora

zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Typ wtyczki wejściowej	F
napięcie znamionowe	250 V
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1 mm
Regulacja wysokości stanowiska pracy	850 - 1050 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	350 kg
Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości	elektrycznie
grubość płyty	50 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Zamek patentowy	wkładka modułowa
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	20x20G
Rodzaj produktu	Stół warsztatowy

Akcesoria

Wkładka z 2 kluczami nr klucza (3-cyfrowy) 003	950050 003
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ KO21	914227 KO21
Szuflada szuflady o wysokości frontu 75 mm	927800 75
Szuflada szuflady o wysokości frontu 150 mm	927800 150
Szuflada szuflady o wysokości frontu 100 mm	927800 100
Szuflada szuflady o wysokości frontu 200 mm	927800 200