

Garant GRIDLINE

**Stół warsztatowy Vario Basic, wysokość 850 mm, Błat bambusowy, dł. blatu: 1500mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	922001 1500
GTIN	4062406086602
Klasa artykułu	9GG

**Opis****Wykonanie:**

Stół warsztatowy o stabilnej konstrukcji stalowej. Segment nóg szer. 50 mm z usztywnieniem poprzecznym oraz uchwytem do regulacji wysokości. Nogi ze ślizgami ochronnymi z tworzywa sztucznego. Z 2 parami wsporników do usztywnienia wiązania.

**w dostawie::**

2 x segmenty nóg, 2 x para wsporników, płyta robocza.

**Wyp. dodatkowe:**

Wyposażenie dodatkowe jak np. ręczna regulacja wysokości, koła, wypełnienie boczne itd. są dostępne w sekcji Pojedyncze komponenty GridLine, grupa92.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus i segment nóg - szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**.

**wskazówka:**

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

**Opis techniczny**

materiał blatu	Bambus
głębokość blatu	750 mm
wysokość	850 mm
grubość blatu	50 mm

Seria	vario Basic
długość blatu	1500 mm
masa	59 kg
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1 mm
wysokość stołu warsztatowego	850 mm
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	400 kg
grubość płyty	50 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Stół roboczy

## Aksesoria

Segmenty nóg wysokość 800 mm	927000 800
Błat roboczy o grubości 50 mmz bambusa klejonego krzyżowo dł. blatu 1500 mm	926001 1500
Węzłówka Typ 1	927122 1