

**Garant****DNMG 150612, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250764 HB7020
GTIN	4045197716514
Klasa artykułu	21G

**Opis**

DNMG 150612 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 5 mmposuw  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 120 - 350 m/min**Opis techniczny**

głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 5 mm
Łamacz wiórów	SM
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
posuw $f$	0,2 - 0,5 mm/obr,
promień naroża	1,2 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	120 - 350 m/min
Zastosowanie główne	P

Gatunek	HB7020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150612
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia