

Garant**SNMG 120408, Gatunek: HB7020**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251324 HB7020
GTIN	4045197716484
Klasa artykułu	21G

Opis

SNMG 120408 HB7020 promień naroża: 0,8 mm

Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SG

głębokość skrawania a_p : 1,5 - 9 mm

posuw f : 0,25 - 0,8 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 300 m/min

Opis techniczny

posuw f	0,25 - 0,8 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	1,5 - 9 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
promień naroża	0,8 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	SG
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm

Zastosowanie główne	P
Gatunek	HB7020
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 300 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120408
liczba wymian/ostrzy	8
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia