

Garant**Płytki skrawająca do grawerowania, HB7525, Typ: UNI****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	217211 UNI
GTIN	4062406087906
Klasa artykułu	21Y

Opis

Płytki skrawająca do grawerowania UNI posuw f: 0,003-0,03 mm

Opis techniczny

Materiał ostrza	HM
typ	UNI
posuw f	0,003-0,03 mm
Gatunek	HB7525
kąt wierzchołkowy	45 stopni
promień naroża r_e	0,08 mm
Długość przesunięcia b	0,4 mm
$t_{maks.}$	2 mm
$W_{maks.}$	2,06 mm

Rodzaj produktu

Płytki skrawające do
grawerowania i okrawania**Dane użytkownika**

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	70 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	60 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	50 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	40 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	40 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	30 m/min	M
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	60 m/min	K
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
przyłącze	nadaje się warunkowo		