

HOLEX®**Głowice kątowe 90°, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 50/5 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	215102 50/5
GTIN	4062406087982
Klasa artykułu	220

Opis

Wykonanie:

Solidne frezy kątowe z kilkustronnie zamkniętymi gniazdami płytek skrawających zapewniające stabilne warunki obróbki.

Można stosować w połączeniu z płytką skrawającą 215117 UNI jako **frezy wysokowydajne**.

Zastosowanie:

Dwustronne 3-ostrzowe płytki skrawające XNEX0806.. lub jednostronne 3-ostrzowe płytki skrawające XNEX0806.. **Z dużymi posuwami.**

wskazówka:

Wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750, rozm. 3,8, z grotem nr 674252, rozm. 15IP.

Kąt ustawienia κ : 90 stopni

Zastosowanie frezu: frezowanie kątowe

Podział ostrzy frezu: nierówna

chłodzenie wewnętrzne: tak

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$: 4 mm

długość całkowita $L_{\text{ges.}}$: 40 mm

Ø otworu uchwyty: 22 mm

pasująca wymienna płytka skrawająca: XNEX 0806..

śruby mocujące: 219798 1 (15IP; 3,8 Nm)

Opis techniczny

długość całkowita L_{ges}	40 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	XNEX 0806..
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,maxs.}$	4 mm
Liczba ostrzy Z	5
Ø ostrzy D_c	50 mm
Ø otworu uchwytu	22 mm
Seria	Głowice kątowe 90°
śruby mocujące	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Podział ostrzy frezu	nierówna
chłodzenie wewnętrzne	tak