

HOLEX®**Głowice kątowe 90°, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 100/8 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	215102 100/8
GTIN	4062406088217
Klasa artykułu	220

Opis

Wykonanie:

Solidne frezy kątowe z kilkustronnie zamkniętymi gniazdami płytek skrawających zapewniające stabilne warunki obróbki.

Można stosować w połączeniu z płytką skrawającą 215117 UNI jako **frezy wysokowydajne**.

Zastosowanie:

Dwustronne 3-ostrzowe płytki skrawające XNEX0806.. lub jednostronne 3-ostrzowe płytki skrawające XNEX0806.. **Z dużymi posuwami.**

wskazówka:

Wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750, rozm. 3,8, z grotem nr 674252, rozm. 15IP.

Kąt ustawienia κ : 90 stopni

Zastosowanie frezu: frezowanie kątowe

Podział ostrzy frezu: nierówna

chłodzenie wewnętrzne: tak

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$: 4 mm

długość całkowita $L_{\text{ges.}}$: 50 mm

Ø otworu uchwyty: 32 mm

pasująca wymienna płytka skrawająca: XNEX 0806..

śruby mocujące: 219798 1 (15IP; 3,8 Nm)

Opis techniczny

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	4 mm
śruby mocujące	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
długość całkowita L_{ges}	50 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	XNEX 0806..
Ø ostrzy D_c	100 mm
Ø otworu uchwytu	32 mm
Liczba ostrzy Z	8
Seria	Głowice kątowe 90°
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Podział ostrzy frezu	nierówna
chłodzenie wewnętrzne	tak