



Wysokowydajne frezy MFH mini, chwyt walcowy, $\varnothing D$ / liczba ostrzy Z: 32/5 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	221950 32/5
GTIN	4960664741335
Klasa artykułu	250

Opis

Wysokowydajne frezy MFH mini 32/5 mm chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 5

$\varnothing D_3$: 24 mm

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$: 1 mm

Długość wysięgu L_1 : 70 mm

długość całkowita L_{ges} : 150 mm

\varnothing chwytu D_s h6: 32 mm

Opis techniczny

śruba mocująca płytki obracane	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Długość wysięgu L_1	70 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	1 mm
$\varnothing D_3$	24 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	LPGT 0102..
\varnothing chwytu D_s h6	32 mm
długość całkowita L_{ges}	150 mm
\varnothing ostrzy D_c	32 mm
Liczba ostrzy Z	5
chłodzenie wewnętrzne	tak

Seria	Wysokowydajne frezy MFH mini
wykonanie chwytu	chwyt walcowy
Zastosowanie frezu	Wcinanie
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
Strategia skrawania	HPC

Aksesoria

Śruby mocujące	229713
----------------	--------