



Wysokowydajne frezy MFH mini, chwyt walcowy, $\varnothing D$ / liczba ostrzy Z: 25/4L mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	221950 25/4L
GTIN	4960664741441
Klasa artykułu	250

Opis

Wysokowydajne frezy MFH mini 25/4L mm chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 4

$\varnothing D_3$: 17 mm

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$: 1 mm

Długość wysięgu L_1 : 100 mm

długość całkowita L_{ges} : 180 mm

\varnothing chwytu D_s h6: 25 mm

Opis techniczny

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	1 mm
\varnothing chwytu D_s h6	25 mm
Długość wysięgu L_1	100 mm
długość całkowita L_{ges}	180 mm
$\varnothing D_3$	17 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	LPGT 0102..
Liczba ostrzy Z	4
śruba mocująca płytki obracane	229713 (8IP; 1,2 Nm)
\varnothing ostrzy D_c	25 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak

Seria	Wysokowydajne frezy MFH mini
wykonanie chwytu	chwyt walcowy
Zastosowanie frezu	Wcinanie
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
Strategia skrawania	HPC

Aksesoria

Śruby mocujące	229713
----------------	--------