



Wysokowydajne frezy MFH mini, chwyt walcowy, $\varnothing D$ / liczba ostrzy Z: 16/2 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	221950 16/2
GTIN	4960664741229
Klasa artykułu	250

Opis

Wysokowydajne frezy MFH mini 16/2 mm chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 2

$\varnothing D_3$: 8 mm

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$: 1 mm

Długość wysięgu L_1 : 30 mm

długość całkowita L_{ges} : 100 mm

\varnothing chwytu D_s h_6 : 16 mm

Opis techniczny

długość całkowita L_{ges}	100 mm
$\varnothing D_3$	8 mm
Długość wysięgu L_1	30 mm
\varnothing chwytu D_s h_6	16 mm
\varnothing ostrzy D_c	16 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	LPGT 0102..
Liczba ostrzy Z	2
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	1 mm
śruba mocująca płytki obracane	229713 (8IP; 1,2 Nm)
chłodzenie wewnętrzne	tak

Seria	Wysokowydajne frezy MFH mini
wykonanie chwytu	chwyt walcowy
Zastosowanie frezu	Wcinanie
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
Strategia skrawania	HPC

Aksesoria

Śruby mocujące	229713
----------------	--------