

**Zestaw bloków szlifierskich 24 szt., twarde, 100×68×26 mm, ziarnistość: 60****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	557470 60
GTIN	4062406155933
Klasa artykułu	51E

Opis**Wykonanie:**

Blok szlifierski twarde, ze zwiększoną wytrzymałością krawędzi. **Powlekany 4-stronnie** korundem (A).

Powłoka ceramiczna dla dłuższej żywotności.

Redukcja wnikania ciał obcych w powierzchnię obrabianego elementu dzięki wiązaniu bezrozpuszczalnikowemu.

Zalety:

- **Elastyczna, niezałamująca się, niefałdująca się.**
- **Wszystkie gąbki nadają się również do szlifowania na mokro.**
- **Niewielka skłonność do zatykania się, możliwość mycia.**

Zastosowanie:

Do okrawania oraz szlifowania powierzchni drewnianych, metalowych i lakierowanych.
oznaczenie ziarnistości: A
ziarnistość: średni

Opis techniczny

ziarnistość	60
ziarnistość	średni
Materiały ściernie	korund zwykły (A)
oznaczenie ziarnistości	A

szerokość	68 mm
wysokość	26 mm
długość	100 mm
Atrybut nazwy produktu	100×68×26 mm
liczba powlekanych powierzchni	4
liczba gąbek, arkuszy	24