


**Zestaw bloków szlifierskich 24 szt., twarde, 100×68×26 mm, ziarnistość: 100****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 557470 100 |
| GTIN | 4062406155940 |
| Klasa artykułu | 51E |

Opis**Wykonanie:**

Blok szlifierski twarde, ze zwiększoną wytrzymałością krawędzi. **Powlekany 4-stronnie** korundem (A).

Powłoka ceramiczna dla dłuższej żywotności.

Redukcja wnikania ciał obcych w powierzchnię obrabianego elementu dzięki wiązaniu bezrozpuszczalnikowemu.

Zalety:

- **Elastyczna, niezałamująca się, niefałdująca się.**
- **Wszystkie gąbki nadają się również do szlifowania na mokro.**
- **Niewielka skłonność do zatykania się, możliwość mycia.**

Zastosowanie:

Do okrawania oraz szlifowania powierzchni drewnianych, metalowych i lakierowanych.
oznaczenie ziarnistości: A
ziarnistość: drobny

Opis techniczny

| | |
|-------------------------|-------------------|
| ziarnistość | drobny |
| ziarnistość | 100 |
| Materiały ściernie | korund zwykły (A) |
| oznaczenie ziarnistości | A |

| | |
|--------------------------------|--------------|
| szerokość | 68 mm |
| wysokość | 26 mm |
| długość | 100 mm |
| Atrybut nazwy produktu | 100×68×26 mm |
| liczba powlekanych powierzchni | 4 |
| liczba gąbek, arkuszy | 24 |