

Garant
Wiertła HPC z VHM Diabolo Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC h7: 8,3 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	122372 8,3
GTIN	4062406088934
Klasa artykułu	11E

Opis
Wykonanie:

Gruby rdzeń i specjalne zaszlifowanie – dzięki temu ścin skrawający wykazuje bardzo dużą dokładność centrowania. Dzięki **wypukłym ostrzom głównym i określone mu zaokrągleniu krawędzi** wiertło uzyskuje wysoką stabilność i maksymalną obciążalność.

Specjalna, wielowarstwowa nanopowłoka umożliwia wiercenie w stalach hartowanych.

wskazówka:

Długość rowków wiórowych $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

norma: DIN 6537 K

Tolerancja Ø nominalnej: h7

Liczba ostrzy Z: 2

Semi-Standard: tak

Tolerancja Ø nominalnej: h7

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2 : 34,55 mm

długość całkowita L: 89 mm

Ø chwytu D_s : 10 mm

posuw f w stali < 1100 N/mm²: 0,2 mm/obr,

posuw f w stali < 60 HRC: 0,12 mm/obr,

Opis techniczny

długość całkowita L	89 mm
Liczba ostrzy Z	2
Ø nom. D_c	8,3 mm
posuw f w stali < 60 HRC	0,12 mm/obr,
Długość rowków wiórowych L_c	47 mm

posuw f w stali < 1100 N/mm ²	0,2 mm/obr,
Tolerancja Ø nominalnej	h7
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L ₂	34,55 mm
norma	DIN 6537 K
Ø chwytu D _s	10 mm
Semi-Standard	tak
Seria	Diabolo
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM
głębokość wiercenia do	4×D
typ	H
kąt wierzchołkowy	140 stopni
chwyt	DIN 6535 HB z tolerancją h6
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy 25 barach
Strategia skrawania	HPC
pierścień barwny	czerwone
Rodzaj produktu	Wiertła kręte