

**Wysokowydajne frezy MFH mini, z gwintem, Ø D / liczba ostrzy Z: 32/5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	221960 32/5
GTIN	4960664741144
Klasa artykułu	250

Opis techniczny

długość całkowita L_{ges}	40 mm
gwint uchwytu M	M16
pasująca wymienna płytki skrawająca	LOGU 0303..
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	1 mm
Liczba ostrzy Z	5
śruba mocująca płytki obracane	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø ostrzy D_c	32 mm
Ø D_3	25 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Długość rampingu dla $\alpha_{maks.}$	23,3 mm
Frez obiegowy Ø $D_{min.}$	57 mm
Kąt rampingu $\alpha_{maks.}$	0,74 stopni
Frez obiegowy Ø $D_{maks.}$	62 mm
wykonanie chwytu	z gwintem
Zastosowanie frezu	Wcinanie

Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Głowice z gwintem (RD..10)

Aksesoria

Śruby mocujące	229713
----------------	--------