



Wysokowydajne frezy MFH mini, z gwintem, Ø D / liczba ostrzy Z: 20/4mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	221960 20/4
GTIN	4960664741076
Klasa artykułu	250

Opis techniczny

gwint uchwyty M	M10
śruba mocująca płytki obracane	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D ₃	13 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	LOGU 0303..
długość całkowita L _{ges}	30 mm
maksymalna głębokość skrawania a _{p maks.}	1 mm
Liczba ostrzy Z	4
Ø ostrzy D _c	20 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Długość rampingu dla α _{maks.}	11,3 mm
Frez obiegowy Ø D _{min.}	33 mm
Kąt rampingu α _{maks.}	1,52 stopni
Frez obiegowy Ø D _{maks.}	38 mm
wykonanie chwytu	z gwintem
Zastosowanie frezu	Wcinanie

Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Głowice z gwintem (RD..10)

Akcesoria

Śruby mocujące	229713
----------------	--------