

**SNMG 120408, Gatunek: CA515****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251356 CA515
GTIN	4960664677030
Klasa artykułu	25E

Opis

SNMG 120408 CA515 promień naroża: 0,8 mm

Gatunek: CA515

Łamacz wiórów: PH

głębokość skrawania a_p : 1 - 10 mm

posuw f : 0,25 - 0,8 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 435 m/min

Opis techniczny

Łamacz wiórów	PH
Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,8 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
głębokość skrawania a_p	1 - 10 mm
Warunki skrawania	ciągłe

posuw f	0,25 - 0,8 mm/obr,
Gatunek	CA515
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 435 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120408
liczba wymian/ostrzy	8
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia