

**CNMG 120412 Wiper, Gatunek: CA515****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250215 CA515
GTIN	4960664675388
Klasa artykułu	25E

Opis

CNMG 120412 Wiper CA515 Gatunek: CA515

Łamacz wiórów: WQ

głębokość skrawania a_p : 1 - 3,5 mm

posuw f : 0,15 - 0,35 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 430 m/min

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 430 m/min
posuw f	0,15 - 0,35 mm/obr,
Łamacz wiórów	WQ
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,8 mm
Warunki skrawania	ciągłe
Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania a_p	1 - 3,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	4,25 mm

promień naroża	1,2 mm
Gatunek	CA515
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120412
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia