

Garant**Zestawy gwintowników ręcznych, bez powłoki, M: M30****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 130400 M30 |
| GTIN | 4062406088569 |
| Klasa artykułu | 11G |

Opis**Wykonanie:**

3-elementowy zestaw gwintowników: **wstępny, pośredni i wykańczak. Wstępny z długim czopem prowadzącym.**

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

 HSS E

norma: DIN 352

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 3,5 mm

długość całkowita L: 125 mm

Ø chwytu D_s: 22 mm

Chwyt kwadratowy □: 18 mm

Ø otworu rdzenia: 26,5 mm

Opis techniczny

| | |
|-------------------------|---------|
| Ø chwytu D _s | 22 mm |
| Ø otworu rdzenia | 26,5 mm |
| długość całkowita L | 125 mm |
| norma | DIN 352 |

