


CNMG 120408 Wiper, Gatunek: CA515

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250213 CA515
GTIN	4960664675456
Klasa artykułu	25E

Opis

CNMG 120408 Wiper CA515 Gatunek: CA515

Łamacz wiórów: WQ

głębokość skrawania a_p : 1 - 3,5 mm

posuw f : 0,15 - 0,35 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 430 m/min

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	1 - 3,5 mm
promień naroża	0,8 mm
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 430 m/min
posuw f	0,15 - 0,35 mm/obr,
Łamacz wiórów	WQ
Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	CA515

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120408
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia