

**CNMG 120408, Gatunek: CA515****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250104 CA515
GTIN	4960664675272
Klasa artykułu	25E

Opis

CNMG 120408 CA515 Gatunek: CA515

Łamacz wiórów: PQ

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 2,5 mmposuw f : 0,13 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 140 - 480 m/min**Opis techniczny**

głębokość skrawania a_p	0,2 - 2,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	140 - 480 m/min
promień naroża	0,8 mm
Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,55 mm
Warunki skrawania	ciągłe
Łamacz wiórów	PQ
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	4,25 mm

posuw f	0,13 - 0,4 mm/obr,
Gatunek	CA515
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120408
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia