

**CNMG 120416, Gatunek: CA515****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250216 CA515
GTIN	4960664675326
Klasa artykułu	25E

Opis

CNMG 120416 CA515 Gatunek: CA515

Łamacz wiórów: PS

głębokość skrawania a_p : 1 - 3,5 mmposuw f : 0,15 - 0,35 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 430 m/min**Opis techniczny**

Warunki skrawania	ciągłe
promień naroża	1,6 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	1,05 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	4,25 mm
Łamacz wiórów	PS
głębokość skrawania a_p	1 - 3,5 mm
Zastosowanie główne	P
posuw f	0,15 - 0,35 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 430 m/min
Gatunek	CA515
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120416
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia