

**DNMG 150604, Gatunek: CA515****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250696 CA515
GTIN	4960664676804
Klasa artykułu	25E

**Opis**

DNMG 150604 CA515 Gatunek: CA515

Łamacz wiórów: PQ

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmposuw  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 105 - 510 m/min**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,25 mm
Łamacz wiórów	PQ
promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	105 - 510 m/min
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	3,75 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 2,5 mm
posuw $f$	0,13 - 0,4 mm/obr,

Warunki skrawania	ciągłe
Gatunek	CA515
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150604
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia