



## CNMG 120404 Wiper, Gatunek: CA515



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	250103 CA515
GTIN	4960664675463
Klasa artykułu	25E

### Opis

CNMG 120404 Wiper CA515 Gatunek: CA515

Łamacz wiórów: WP

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

posuw  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 140 - 480 m/min

### Opis techniczny

Głębokość skrawania $a_{p\ min}$ .	0,25 mm
Warunki skrawania	ciągłe
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ maks}$ .	4,25 mm
Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	140 - 480 m/min
posuw $f$	0,13 - 0,4 mm/obr,

Łamacz wiórów	WP
Gatunek	CA515
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120404
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia