

**CNMM 190612, Gatunek: CA515****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250503 CA515
GTIN	4960664675715
Klasa artykułu	25E

**Opis**

CNMM 190612 CA515 Gatunek: CA515

Łamacz wiórów: PX

głębokość skrawania  $a_p$ : 1 - 11 mmposuw  $f$ : 0,25 - 0,9 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 70 - 430 m/min**Opis techniczny**

posuw $f$	0,25 - 0,9 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania $a_p$	1 - 11 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	6,75 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,8 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 430 m/min
Łamacz wiórów	PX
Warunki skrawania	ciągłe

promień naroża	1,2 mm
Gatunek	CA515
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMM 190612
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia