

**DNMG 150608, Gatunek: CA515****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250697 CA515
GTIN	4960664676811
Klasa artykułu	25E

**Opis**

DNMG 150608 CA515 Gatunek: CA515

Łamacz wiórów: PQ

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmposuw  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 105 - 510 m/min**Opis techniczny**

posuw $f$	0,13 - 0,4 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągły
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	105 - 510 m/min
promień naroża	0,8 mm
Zastosowanie główne	P
Łamacz wiórów	PQ
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Gatunek	CA515

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150608
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia