

**TNMG 160404, Gatunek: CA515****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251472 CA515
GTIN	4960664677474
Klasa artykułu	25E

**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	PQ
posuw f	0,13 - 0,4 mm/obr,
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	ciągły
promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	105 - 510 m/min
Gatunek	CA515
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160404
liczba wymian/ostrzy	6

Rodzaj produktu

Wymienna płytki  
skrawająca do toczenia