

**DC.T 11T308, Gatunek: CA515****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260492 CA515
GTIN	4960664676026
Klasa artykułu	25E

Opis

DC.T 11T308 CA515 Gatunek: CA515
Łamacz wiórów: GK
tolerancja: M
głębokość skrawania a_p : 0,5 - 3 mm
posuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 110 - 390 m/min

Opis techniczny

Łamacz wiórów	GK
Warunki skrawania	ciągłe
promień naroża	0,8 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	110 - 390 m/min
głębokość skrawania a_p	0,5 - 3 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm

posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
Gatunek	CA515
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T308
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia