

**WNMG 080412 Wiper, Gatunek: CA515****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252117 CA515
GTIN	4960664678693
Klasa artykułu	25E

**Opis**

WNMG 080412 Wiper CA515 Gatunek: CA515

Łamacz wiórów: WQ

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 1 - 3,8 mm

posuw  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 70 - 435 m/min

**Opis techniczny**

głębokość skrawania $a_p$	1 - 3,8 mm
promień naroża	1,2 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 435 m/min
Warunki skrawania	ciągły
posuw $f$	0,15 - 0,6 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
Łamacz wiórów	WQ

Gatunek	CA515
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080412
liczba wymian/ostrzy	6
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia