

**CC.T 09T304, Gatunek: CA515****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260097 CA515
GTIN	4960664674916
Klasa artykułu	25E

Opis

CC.T 09T304 CA515 Gatunek: CA515

Łamacz wiórów: HQ

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mmposuw f : 0,05 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 110 - 380 m/min**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	110 - 380 m/min
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	3,25 mm
Warunki skrawania	ciągłe
Łamacz wiórów	HQ

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
promień naroża	0,4 mm
Gatunek	CA515
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T304
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia